


Garant**Gängfrässkär, HB7720, Varvper tum: 11-7****Beställningsdata**

Ordernummer	218131 11-7
GTIN	4062406245375
Artikelklass	21D

Beskrivning**Utförande:**

Plattstorlek 11.

Användningsdata:

För inner- och yttergångar 55° enligt norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiCN
Varvper tum	7 - 11
Användning inomhus/utomhus	Utvändig
Användning inomhus/utomhus	Invändig
Gängstigning	2,309 mm
passar för gänga	7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Antal skär Z	1
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM

Flankvinkel	55 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Matning f_z i stål < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Matning f_z i INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	140 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	120 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		