

**Garant****eco-avstickhållare radiell, HSK-T 63, för Bladhöjd H: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318843 32
GTIN	2050002039506
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare.

Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.

För användning i fleroptionsmaskiner

**Teknisk beskrivning**

L <sub>1</sub>	60 mm
för Bladhöjd H	32 mm
utkragningenslängd A-mått	65 mm
Utvändig-Ø D	90 mm
Uppriktning för verktygsaxeln	radiellt
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktslag

Avstickhållare