

Garant**eco-avstickhållare radiell, PSC 63, för Bladhöjd H: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318906 32
GTIN	2050002039537
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För festsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare.

Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.

För användning i fleroperationsmaskiner

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

L ₁	45,5 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	107 mm
för Bladhöjd H	32 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja

Produktslag

Avstickhållare