

Garant**eco-avstickhållare axiell, höger, HSK-T 63, för Bladhöjd H: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318844 32
GTIN	2050002039513
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare. Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.
För användning i fleroperationsmaskiner

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	75 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Spetscentrumförskjutning f	32 mm
för Bladhöjd H	32 mm
Uppriktning för verktygsaxeln	axiell
Verktygets position	Höger
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Avstickhållare

