


Garant**Eco-avstickhållare, axiell, vänster, PSC 63, för Bladhöjd H: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318909 32
GTIN	2050002039551
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare.

Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.

För användning i fleroperationsmaskiner

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	32,5 mm
för Bladhöjd H	32 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	96 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Avstickhållare

