

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MMP3****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Digitalmultimeter i fickformat. Liten och smal (132×86×19 mm) - bara 130 g lätt.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Teknisk beskrivning

frekvens	1 mHz – 5 MHz
mätmetod	RMS
växelspänning AC	0,1 mV – 600 V
resistans	0,1 Ω – 40 MΩ

grundnoggrannhet	0,6 %
likspänning DC	0,1 mV – 600 V
Antal ingående batterier	2
minnesfunktion	HOLD
visningsområde	5000
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
överspänningskategori	CAT III 300 V
överspänningskategori	CAT II 600 V
Kalibrering	I3
kapacitet	10 pF – 100 µF
Energiförsörjning	Batteridrivnen
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkks-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44
--	-------------