

Garant**Performance fräschuck med kylkanalhål Form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300398 10
GTIN	4062406245634
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade.**
- **Inklusive 4 kylkanalhål.**

Fördel:

- **Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.**
- **Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.**
- **Behaglig hantering tack vare differentialgången.**
- **Skaftbrott hos fräsen osannolika.**
- **Precisionsutförande.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Särskilt lämplig för TPC- fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, **Processäkerhet!**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	36,2 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm

Ø D ₂	32 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50