

Garant**GARANT Master Alu HM-fräs HPC, obelagd, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202470 10
GTIN	4062406245597
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****Extra vassa eggar.**

Dimensioner motsvarande DIN 6527.

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

För grov- och slätbearbetning. Upp till 2xD fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.

OBS!:**Efterföljande produkt till nr 202480.****Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,09 mm
totallängd L	72 mm
Friställningsdiameter D_1	9,2 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Tolerans nom.-Ø	h6
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,12 mm
Skär-Ø D_c	10 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm
Spiralvinkel	38 grad
Skärlängd L_c	25 mm
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Master Alu
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	180 m/min	N
PE-HD	lämplig	130 m/min	N
PA 66	lämplig	150 m/min	N
PEEK	lämplig	130 m/min	N
PF 31	lämplig	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	180 m/min	N
Cu	lämplig	120 m/min	N
CuZn	lämplig	150 m/min	N

vått maximal	lämplig
vått minimal	mindre lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig
Tjänster	
Skaftslipning Typ HB	129100 HB