

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0–9, typhöjd: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085420 6
GTIN	5022044007178
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Spegelskrift, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

typhöjd	6 mm
totallängd	70 mm

skafttjocklek	9,5
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------