

## HEDI

### Kabeltrumma G7 med släpring, Typ: SR



#### Beställningsdata

Ordernummer	081111 SR
GTIN	4003644022502
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

**Utförande:**

SR-utförandena med släpring förhindrar knutar på ledningarna. Tack vare de dubbelt dragna släpringkontakterna blir då ett enkelt och säkert arbete möjligt.

**Funktion:**

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

Kabelklass	H07BQ-F
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
nätspänning	250 V
Kabelfärg	orange
material kabel	Pansarkabel
kabellängd	40 m

kabelkonstruktion	3G1,5
Antal uttag	4
Material hus	Helt av plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma