

Garant**Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303610 10
GTIN	4062406250072
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananligningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	10
Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningsslängd A-mått	50 mm

Utvändig-Ø D	35 mm
a	1 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm	309900 10
---	-----------