

**Garant****Weldonhållare Form AD, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303640 8
GTIN	4062406250126
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Reservspännskruv nr 309900	8
Utvändig-Ø D	28 mm

utkragningslängd A-mått	50 mm
a	1 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm	309900 8
--------------------------------------------------	----------