

Garant**ER-hylschuckar Form AD, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	303710 25
GTIN	4062406250324
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.

- **Högklassig precisionsspännmutter.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434. ER-chucknycklar nr 309680– 309720 resp. 613300, ER-spännmutter 309610.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	70 mm
spännvidd	1 - 16 mm
För ER-spännhylsor	25
Utvändig-Ø D	42 mm
a	1 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309580	25
ER-chucknyckel nr 309680	25
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Utförande	BT-DC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25