

Garant**ER-hylschuckar Form AD, BT 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	303740 16
GTIN	4062406250355
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med Balluffchip-hål.

- **Högklassig precisionsspännmutter.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spänsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknycklar nr 309680 - 309720 resp. 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningenslängd A-mått: 80 mm

a: 1,5 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Lös ER-hylsmutter nr 309580: 16

ER-chucknyckel nr 309680: 16

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	28 mm
För ER-spännhylsor	16
utkragningenslängd A-mått	80 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
a	1,5 mm
ER-chucknyckel nr 309680	16
Lös ER-hylsmutter nr 309580	16
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Utförande	BT-DC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm

613300 25