

Garant**Ändfräsdorn Form AD, BT 30 kort, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303780 22
GTIN	4062406250409
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål och kylkanalhål.

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Utvändig-Ø D	48 mm
passande specialnyckel nr 309840	22

utkragningslängd A-mått	40 mm
Dorndiameter d_1	22 mm
a	1 mm
Spännhylsa D_1	22 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Ändfräsdorn