

Garant**Ändfräsdorn Form AD, BT 30 kort, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303780 27 |
| GTIN | 4062406250515 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål och kylkanalhål.

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-------|
| passande specialnyckel nr 309840 | 27 |
| Dorndiameter d ₁ | 27 mm |
| utkragningslängd A-mått | 40 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| a | 1 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 27 mm |
| fäste | BT 30 kort |
| Norm | DIN 6357 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Utförande | BT-DC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |