

Garant**Krympchuck Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303830 12
GTIN	4062406250638
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggnigen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Änlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806,
krympförlängning nr 302410 – 302417,
krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
a	1 mm
fäste	BT 30 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Krympchuck