

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, smal, Längd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366320 125
GTIN	4062406250478
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:****Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 50-55 HRC.**Fördel:**

- **Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.**
- **Reducerad ställtid.**

Teknisk beskrivning

Bredd	5 mm
antal lister	5 par
höjd	20 mm
höjd	30 mm
höjd	35 mm
höjd	37 mm

höjd	39 mm
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 125×5Undersidan magnetisk höjd 39 mm	366323 39
Parallellunderläggspår, 125×5Undersidan magnetisk höjd 30 mm	366323 30
Parallellunderläggspår, 125×5Undersidan magnetisk höjd 20 mm	366323 20
Parallellunderläggspår, 125×5Undersidan magnetisk höjd 37 mm	366323 37
Parallellunderläggspår, 125×5Undersidan magnetisk höjd 35 mm	366323 35