

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, smal, Längd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366320 160
GTIN	4062406250485
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:****Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 50-55 HRC.**Fördel:**

- **Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.**
- **Reducerad ställtid.**

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
höjd	37 mm
höjd	42 mm
höjd	45 mm
höjd	47 mm
antal lister	5 par

Bredd	5 mm
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 160×5Undersidan magnetisk höjd 47 mm	366324 47
Parallellunderläggspår, 160×5Undersidan magnetisk höjd 25 mm	366324 25
Parallellunderläggspår, 160×5Undersidan magnetisk höjd 45 mm	366324 45
Parallellunderläggspår, 160×5Undersidan magnetisk höjd 42 mm	366324 42
Parallellunderläggspår, 160×5Undersidan magnetisk höjd 37 mm	366324 37