

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, smal, Längd: 90mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366320 90
GTIN	4062406250461
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:****Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 50-55 HRC.**Fördel:**

- Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
- Reducerad ställtid.

Teknisk beskrivning

antal lister	5 par
höjd	15 mm
höjd	23 mm
höjd	28 mm
höjd	30 mm
höjd	32 mm

Bredd	5 mm
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 90×5Undersidan magnetisk höjd 30 mm	366322 30
Parallellunderläggspår, 90×5Undersidan magnetisk höjd 32 mm	366322 32
Parallellunderläggspår, 90×5Undersidan magnetisk höjd 23 mm	366322 23
Parallellunderläggspår, 90×5Undersidan magnetisk höjd 15 mm	366322 15
Parallellunderläggspår, 90×5Undersidan magnetisk höjd 28 mm	366322 28