

**Kombidorn Form A, SK 50 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300975 27
GTIN	4062406251833
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål. Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	27 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 6 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs