



## Ändfräsdorn Form A, SK 50 kort, Dorndiameter d1: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	301097 27
GTIN	4062406251963
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

### Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Utvändig-Ø D	60 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
utkragningenslängd A-mått	35 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn