



## Ändfräsdorn Form A, SK 50 kort, Dorndiameter d1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	301097 40
GTIN	4062406251987
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsaodragningskruvar nr 309860; 309861.

#### OBS!:

Med 4 gängade hål för festsättning av verktygshållare enligt DIN 2079.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	89 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
utkragningslängd A-mått	50 mm

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	27 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
fäste	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn