



Reduceringshylsa MK-skaft Form A, SK 40 kort, MK invändigt: 3



Beställningsdata

Ordernummer	301245 3
GTIN	4062406252250
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Slipad in- och utvändigt.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	40 mm
Invändig morsekona	3
utkragningenslängd A-mått	70 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 µm
Produktslag	Hållaradapter

