



Reduceringshylsa MK-skaft Form A, SK 50 kort, MK invändigt: 4



Beställningsdata

Ordernummer	301255 4
GTIN	4062406252298
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Slipad in- och utvändigt.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 8 \mu\text{m}$

utkragningenslängd A-mått: 95 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Teknisk beskrivning

Invändig morsekona	4
Utvändig-Ø D	48 mm
utkragningenslängd A-mått	95 mm
fäste	SK 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produktslag

Hållaradapter