

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, bred, Längd: 90mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366321 90
GTIN	4062406250492
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:****Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 48 HRC.**Fördel:**

- **Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.**
- **Reducerad ställtid.**

Teknisk beskrivning

höjd	15 mm
höjd	23 mm
höjd	28 mm
höjd	30 mm
höjd	32 mm
Bredd	10 mm

antal lister	5 par
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 90×10Undersidan magnetisk höjd 30 mm	366325 30
Parallellunderläggspår, 90×10Undersidan magnetisk höjd 28 mm	366325 28
Parallellunderläggspår, 90×10Undersidan magnetisk höjd 32 mm	366325 32
Parallellunderläggspår, 90×10Undersidan magnetisk höjd 23 mm	366325 23
Parallellunderläggspår, 90×10Undersidan magnetisk höjd 15 mm	366325 15