

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, bred, Längd: 125mm**

Beställningsdata

Ordernummer	366321 125
GTIN	4062406250508
Artikelklass	31Z

Beskrivning

Utförande:**Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 48 HRC.**Fördel:**

- Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
- Reducerad ställtid.

Teknisk beskrivning

Bredd	10 mm
höjd	20 mm
höjd	30 mm
höjd	35 mm
höjd	37 mm
höjd	39 mm

antal lister	5 par
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 125×10Undersidan magnetisk höjd 30 mm	366326 30
Parallellunderläggspår, 125×10Undersidan magnetisk höjd 39 mm	366326 39
Parallellunderläggspår, 125×10Undersidan magnetisk höjd 37 mm	366326 37
Parallellunderläggspår, 125×10Undersidan magnetisk höjd 20 mm	366326 20
Parallellunderläggspår, 125×10Undersidan magnetisk höjd 35 mm	366326 35