



Tryckluftsmutterdragare 3/8 tum – 1/2 tum, Typ: 7749



Beställningsdata

Ordernummer	079202 7749
GTIN	015451593339
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Robust mutterdragare med **bekväm enhandsomkoppling genom Side-2-Side-teknik**. Komposithus med köldisolerande egenskaper och robust slaggenerator med dubbla hammare. Väl avvägd viktfordelning för högre arbetskomfort. Frånluften leds nedåt genom handtaget.

Åtdragningskraften kan regleras stegvis.

momentintervall: 135 - 704 Nm

max skruv-Ø (8,8–2,9): M24

maximalt varvtal: 7000 min⁻¹

fästprofil verktygshållare: Fyrkant

mått verktygshållare: 1/2 tum

maximal luftförbrukning: 540 l/min

Teknisk beskrivning

fästprofil verktygshållare	Fyrkant
maximala vibrationer enligt EN	10,9 m/s ²
mått verktygshållare	1/2 tum

maximal luftförbrukning	540 l/min
Längd	171 mm
momentintervall	135 - 704 Nm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M24
vikt	1,8 kg
tillverkarens beteckning	7749
bullernivå	95 dB(A)
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximalt varvtal:	7000 min ⁻¹
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare