



## Kopplingskaft för slagskruvdragare, Typ: 2/75



### Beställningsdata

Ordernummer	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Artikelklass	62D

### Beskrivning

**Utförande:**

Kraftfull form, lämplig för slag- och impulskruvdragare med 1/4 tum Hex- (invändig sexkant) fästen. Med fjädrande kula och frigöringsfunktion – insatserna hålls fast säkert.

**Användningsdata:**

Används som mellanstycke för montering av hylsor med invändigt fyrkantfäste på skruvdragare med insexfäste.

**Material:**

Krom-vanadinstål. Brunerad yta.

### Teknisk beskrivning

Fästprofil	6-kant-koppling
totallängd	75 mm
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
fyrkantdrivning	1/4 tum
Material	Kromvanadinstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	fyrkanttapp

