

**HOLEX****HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 29,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 29,5
GTIN	4062406253608
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,05 / +0,3 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Rekommendation:**

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

**Teknisk beskrivning**

Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Skruvsats för vändskär	232980 4 (TX9;1,2Nm)

Antal skär Z	1
Serie	HOLEX Pro
Effektiv längd $L_1$	119 mm
Nominell $\varnothing$ D	29,5
ISO-kod vändskär	SOMT093608 / XOMT093605
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
totallängd L	203 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,3 mm
Utkragningslängd $L_A$	143 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200