

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 16
GTIN	4062406252755
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	20 mm
Serie	HOLEX Pro
Effektiv längd L ₁	35 mm
Skrivsats för vändskär	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Nominell Ø D	16
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOMT05T204 / XOMT05T204
Skaftlängd L _s	50 mm

totallängd L	101 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	51 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX6	659922 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200