

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 30
GTIN	4062406253615
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	32 mm
Skaftlängd L _s	60 mm

NominellØ D	30
Effektiv längd L ₁	123 mm
Skruvsats förvändskär	232980 5 (TX15;3Nm)
ISO-kod vändskär	SOMT110408 / XOMT110406
Serie	HOLEX Pro
Antal skär Z	1
totallängd L	210 mm
Högsta justeringsgränsvärde V _{max}	0,35 mm
Utkragningslängd L _A	150 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver snedställd borstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500