

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235010 40 |
| GTIN | 4062406253721 |
| Artikelklass | 22L |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-------------------------|
| ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
| Antal skär Z | 1 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Skaftdiameter D_s | 40 mm |
| Serie | HOLEX Pro |
| Nominell $\varnothing D$ | 40 |
| Skruvsats för vändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) |
| Effektiv längd L_1 | 164 mm |
| Skaftlängd L_s | 70 mm |
| totallängd L | 266 mm |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,35 mm |
| Utkragningslängd L_A | 196 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Borranvändning | kräver snedställd borstart |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| 6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15 | 659922 TX15 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |