

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 17
GTIN	4062406252762
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhullssituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204
Skruvsats för vändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	37 mm
Nominell Ø D	17
Skaftlängd L _s	56 mm
Serie	HOLEX Pro

totallängd L	109 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{\max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	53 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200