

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 38
GTIN	4062406253349
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhullssituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	118 mm
Skaftlängd L _s	70 mm
ISO-kod vändskär	SOMT13M510 / XOMT13M506
Skruvsats för vändskär	232980 6 (TX15;3Nm)
för tumdiameter	1 1/2 tum
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	40 mm
Nominell Ø D	38

Serie	HOLEX Pro
totallängd L	219 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,35 mm
Utkragningslängd L_A	149 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500