

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 15
GTIN	4062406253042
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	48 mm
Skaftlängd L _s	50 mm
ISO-kod vändskär för tumdiameter	SOMT05T204 / XOMT05T204 19/32 tum
Antal skär Z	1
Skrivsats för vändskär	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Serie	HOLEX Pro
Nominell Ø D	15

Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	114 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{\max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	64 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrtart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX6	659922 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200