

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 19
GTIN	4062406253455
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L _s	56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204

Skruvsats förvändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)
för tumdiameter	3/4 tum
Serie	HOLEX Pro
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D_s	25 mm
Nominell \emptyset D	19
Effektiv längd L_1	79 mm
totallängd L	152 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	96 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200