

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 19
GTIN	4062406252793
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Serie	HOLEX Pro
Effektiv längd L ₁	41 mm
NominellØ D	19
Skaftdiameter D _s	25 mm
ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204
Antal skär Z	1
för tumdiameter	3/4 tum
Skruvsats för vändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)

Skaftlängd L_s	56 mm
totallängd L	114 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	58 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200