

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 14
GTIN	4062406253387
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D	14
ISO-kod vändskär	SOMT05T204 / XOMT05T204

Effektiv längd L_1	59 mm
Skruvsats för vändskär	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Serie	HOLEX Pro
Antal skär Z	1
Skaftlängd L_s	50 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	124 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	74 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX6	659922 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200