

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 27
GTIN	4062406253578
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L _s	60 mm
ISO-kod vändskär	SOMT093608 / XOMT093605

Effektiv längd L_1	111 mm
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D_s	32 mm
Skruvsats förvändskär	232980 4 (TX9;1,2Nm)
för tumdiameter	11/16 tum
Nominell \varnothing D	27
Serie	HOLEX Pro
totallängd L	194 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,3 mm
Utkragningslängd L_A	134 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200