

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 32
GTIN	4062406253288
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhullssituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	99 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Skrivsats för vändskär	232980 5 (TX15;3Nm)
ISO-kod vändskär	SOMT110408 / XOMT110406
Serie	HOLEX Pro
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Nominell Ø D	32
Antal skär Z	1

totallängd L	186 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,35 mm
Utkragningslängd $L_A$	126 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borstart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500