

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 17,5
GTIN	4062406253073
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

för tumdiameter	11/16 tum
Skaftlängd L _s	56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204
Effektiv längd L ₁	54 mm
Skruvsats för vändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Serie	HOLEX Pro
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	25 mm

NominellØ D	17,5
totallängd L	126 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	70 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200