

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 15
GTIN	4062406253394
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOMT05T204 / XOMT05T204
Skaftlängd L _s	50 mm

för tumdiameter	19/32 tum
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D_s	20 mm
Nominell \varnothing D	15
Skruvsats förvändskär	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Effektiv längd L_1	63 mm
Serie	HOLEX Pro
totallängd L	129 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	79 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX6	659922 TX6
Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200