

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 28mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235010 28 |
| GTIN | 4062406253585 |
| Artikelklass | 22L |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------------|
| Skrivsats för vändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
| Serie | HOLEX Pro |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Skaftlängd L_s | 60 mm |
| Nominell \varnothing D | 28 |
| ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 |
| Effektiv längd L_1 | 115 mm |
| Skaftdiameter D_s | 32 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| totallängd L | 199 mm |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,3 mm |
| Utkragningslängd L_A | 139 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd borrstart |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| 6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9 | 659922 TX9 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200 |