

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 38
GTIN	4062406253691
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	40 mm
Skruvsats för vändskär	232980 6 (TX15;3Nm)

Antal skär Z	1
NominellØ D	38
Effektiv längd L ₁	156 mm
ISO-kod vändskär	SOMT13M510 / XOMT13M506
Serie	HOLEX Pro
Skaftlängd L _s	70 mm
för tumdiameter	1 1/2 tum
totallängd L	257 mm
Högsta justeringsgränsvärde V _{max}	0,35 mm
Utkragningslängd L _A	187 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500