

**XOMT06T204, HBD30, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	235042 UNI
GTIN	4062406253905
Artikelklass	22K

Beskrivning**Utförande:**

Centrumskäret centrerar borren snabbt och säkert. Det utvändiga skäret ger en utomordentlig spånkontroll.

Användningsdata:

SOMT-vändskärsplattor enbart på ytterskäret. XOMT-vändskärsplattor enbart på centrumskäret.

Passar till:

HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiAlN
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	XOMT06T204
Sort	HBD30
Skärmaterial	VHM
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,06 - 0,12

Produktslag

Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	lämplig	220 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		