

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar, ER 16, nom. spann-Ø d: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309455 6
GTIN	4062406254049
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Fastklämning av gängtappen via roterande kulsplänmekanism.**
- **Integrerad snabbytesanordning.**
- **Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.**

Fördel:

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	6 mm
fäste	ER 16
Utvändig-Ø D	16 mm
totallängd L	32,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

