

**HOLEX****ER-spännhylsa för gängtappar, ER 16, nom. spann-Ø d: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309455 3,5
GTIN	4062406254018
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Fastklämning av gängtappen via roterande kulsplänmekanism.**
- **Integrerad snabbytesanordning.**
- **Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.**

**Fördel:**

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spann-Ø d	3,5 mm
fäste	ER 16
Utvändig-Ø D	16 mm
totallängd L	32,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

