

**HOLEX****ER-spännhylsa för gängtappar, ER 32, nom. spänn-Ø d: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309458 7
GTIN	4062406254179
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.**
- **Integrerad snabbytesanordning.**
- **Späntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.**

**Fördel:**

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-späntångchucken CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	7 mm
fäste	ER 32
Utvändig-Ø D	32 mm
totallängd L	49 mm
Produktslag	Spännhylsa

