

Garant**Hydrodehn-hållare Skaftdiameter 40 mm, ØD1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319752 20
GTIN	4062406254544
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Unik spånöverbyggnad, spänner fast h6 och h7 – skaft. Laserbehandlad ändyta och uppriktningskruv på hållaren för enkel och entydig orientering av borrstängen. Inklusive längdinställningskruv. Lämplig för invändig kylning.

Flexibel användning på alla revolvertyper.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

Användningsdata:

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

Teknisk beskrivning

gängaM	22
Spännhylsa D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
utkragningenslängd A-mått	19,5 mm

Ø D ₂	46 mm
Effektiv längd L ₁	69 mm
bredd B	56 mm
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck